






1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 定格特性値は、電気用品技術基準および電化厨房機器性能指標基準による測定値です。
3. 元ブレーカー容量は30A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 元ブレーカー付近の温度が高い時は30Aよりも容量の大きいものを使用してください。
5. 製品コード：J044(50Hz)、J044-C101(60Hz)

N0	接 続	仕 様
A	洗浄機給湯口	G1/2(45°毎の回転可能)
B1	洗浄タンク排水口	R1 1/2
B2	洗浄タンク排水ホース (付属品)	φ38.5×φ28 L1500(排水用エルボ付属)
C1	貯湯タンクオーバーフロー排水口	φ34
C2	貯湯タンクオーバーフロー排水ホース	φ38.5×φ28 L1300(排水用エルボ付属)
D	電源コード	機外L2800 (アース線付、プラグ無 4芯 5.5mm ²)

(注)1. 洗浄タンク排水ホースは付属品

製品名	ホシザキ業務用器具洗浄機		
形名	JWE-1000WUC		
	洗浄機側	貯湯タンク側	
電源	三相200V 50Hz専用/60Hz専用 容量8.3kVA(24A)		
電流	最大運転電流 21.6/21.4A 電動機定格電流 4.3/4.1A 始動電流 24/23A		
消費電力	電動機定格消費電力 1.24/1.31kW (力率83/92%) 電熱装置定格消費電力 6kW 最大消費電力 7.24/7.31kW		
電熱装置	3.9kW	6.0kW	
電源コード	2800mm (アース線付、プラグ無)		
外形寸法	幅700×奥行680×高さ1835(～1875)mm		
外装	ステンレス鋼板		
扉	2ドア(上下開閉と前方開閉同時方式)		
ラック処理数/h	10ラック(給水温5℃時) 内容積500×500×790		
トレイ枚数/h	80枚(1ラック トレイ8枚、大きさが660×455×30)		
サイクル時間	360s(本洗い344s、休止5s、すすぎ10s、休止1s)		
消費水量	1サイクルのすすぎ水量 約3.8L		
洗浄方式	上下回転ノズル方式		
すすぎ方式	上下回転ノズル方式		
ポンプ	洗浄 750W、すすぎ 100W		
排水方式	オーバーフローパイプ抜き取り方式、オーバーフロー自然排水		
スタート	スタートスイッチスタート(切替によりドアスイッチによるスタート可)		
乾燥	余熱乾燥		
残菜処理	フィルター収集		
洗剤	現地手配の洗剤供給装置により供給		
表示	給湯中・準備中・洗浄中、洗浄完了・標準・短時間・すすぎの各コース、 洗浄湯温・すすぎ湯温の表示、異常表示		
タンク容量	約54L	7.3L	
給湯	マイコン制御による自動給湯方式	ウォータバルブによる自動給湯方式	
温度制御	サーミスタ式 (湯温 約70℃)	サーミスタ式 (湯温 約85℃)	
接続口	排水口：排水ホース又はR1 1/2、給湯口：G1/2 貯湯タンクオーバーフロー：排水ホース		
洗浄時間	標準時間：1～999s 調整可能(1sステップ) 短時間：1～999s 調整可能(1sステップ)	マイコン制御	
すすぎ時間	5～15s 調整可能(0.1sステップ)		
終了ブザー音量	0(消音)～5(最大)調整可能		
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)		
空焚防止	電圧スイッチ、バイメタルサーモ(手動復帰) サーミスタ(自動復帰)	フロートスイッチ、バイメタルサーモ(手動復帰) サーミスタ(自動復帰)	
安全装置	ドアスイッチ、マイコン制御による異常停止機構		
脚	樹脂製 150～190mm調整可能		
製品質量	135kg (梱包152kg)		
梱包	簡易ダンボール梱包(木製下台) 幅815×奥行841×高さ1929mm		
認可・認証	給水器具自己認証		
付属品	万能ラック(500×500mm)、洗浄タンク排水ホース、 排水用エルボ2ヶ、トレイ立てラック		
オプション	減圧弁		
使用条件	周囲温度：5～35℃、相対湿度：85%以下、電圧変動：定格電圧±10% 給水圧：ゲージ圧0.05～0.34MPa 適用使用水：上水(硬度150mg/L以下)		

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

ホシザキ業務用器具洗浄機 JWE-1000WUC			設計	製図	尺度	1/20	第3角法	
			2024.10.31	作成日	2024.09.24	図番	D37560	改訂
			改訂日					

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。